

SAKQ 50/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), グレー, 150 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 18.50, 幅: 9.5 mm
注文番号	2047140000
種別	SAKQ 50/2
GTIN (EAN)	4050118451344
数量	5 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

SAKQ 50/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

寸法と重量

深さ	19.6 mm	奥行き (インチ)	0.7717 inch
高さ	28.5 mm	高さ (インチ)	1.122 inch
幅	9.5 mm	幅 (インチ)	0.374 inch
正味重量	21.2 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数 2

寸法

ピッチ (mm) (P) 18.50 mm

材料データ

色 グレー

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 150 A

追加の技術データ

爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		