

MCZ 5 PE BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンシオメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 取り付けレールハウジング, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX グレーページ, エンクロージャセット, 接続技術, PE 接点, 幅: 7 mm |
| 注文番号 | 2054290000 |
| 種別 | MCZ 5 PE BG |
| GTIN (EAN) | 4050118412451 |
| 数量 | 100 items |

MCZ 5 PE BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 62.8 mm | 奥行き (インチ) | 2.4724 inch |
| 高さ | 91 mm | 高さ (インチ) | 3.5827 inch |
| 幅 | 7 mm | 幅 (インチ) | 0.2756 inch |
| 正味重量 | 4.74 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

IEC規格に準拠した公称データ

定格電流、最大極数 (Tu=40°C) 10 A サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V
 サージ電圧等級の定格インパルス電圧 / 汚染度 III/3 4 kV

材質データ

| | | | |
|--------------|-------|------|---------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 絶縁材 | PA 66/6 |
| 絶縁材グループ | I | 基本材質 | Wemid |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 600 | | |

一般データ

| | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 色 | グレーベージュ | 保護度合い | IP20, IP20がインストール済み |
| 取り付けレール | TS 32, TS 35 | カラーチャート (類似) | |
| 封止オプション | はい | | |

アセンブリのプロパティ

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| 接続レベル数 | 2 | PCB の数、最大 | 1 |
| 渡り配線の持続電流 | 10 A | 渡り配線 / PCBの持続電流 | 32 A |
| 渡り配線 | はい | PCBへの接点タイプ | はんだ接続、直接 |
| 接続方式 | 耐張クランプ接続 | | |

ハウジングのプロパティ

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------|------|
| フリップカバー取り付け可能 | はい | マーカ一体化可能 | はい |
| クリップオンフット領域の遮断 | PE 接触, 接点が含まれています! | 渡り配線の持続電流 | 10 A |
| 渡り配線 | はい | 接続レベル数 | 2 |

接続可能な導体

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 被覆剥き長さ | 8 mm | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | クランプ範囲、最大 | 2.5 mm ² |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | 導体接続断面 AWG、最大 | AWG 14 |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 0.5 mm ² | プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 1.5 mm ² |
| 最大クランプ範囲 | 2.5 mm ² | | |

技術データ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-92 | | |

MCZ 5 PE BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/10 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794060000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248234059 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/20 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1909120000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535804 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/3 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248233793 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/4 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794030000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248233915 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/41 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1794090000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248234165 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1528090000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1527930000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1527940000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/30 | バージョン |
| 注文番号 | 2561580000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/32 | バージョン |
| 注文番号 | 2561670000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| 数量 | 5 ST | |

MCZ 5 PE BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ZQV 4N/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1527970000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1527980000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/50 | バージョン |
| 注文番号 | 1528130000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm |
| 数量 | 5 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1527990000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1528020000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1528030000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 4N/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1528070000 | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm |
| 数量 | 20 ST | |