



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 赤色, ポリアミド 66, without, 幅: 7.4 mm
注文番号	2082460000
種別	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
数量	400 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7.4 mm	奥行き (インチ)	0.2913 inch
高さ	51 mm	高さ (インチ)	2.0079 inch
幅	7.4 mm	幅 (インチ)	0.2913 inch
正味重量	3.58 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

システム仕様

バージョン マウントレール用

全般

動作温度範囲、最大 100 °C

寸法

内付スレッド without

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-2		

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		