

SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



電流および電圧トランスマスターの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
注文番号	2111230000
種別	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
数量	10 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

一般注文データ

ローカル製品	特定の国でのみ利用可能
--------	-------------

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	19.74 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数	10
----	----

寸法

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

材料データ

色	グレー
---	-----

評価データ

定格電圧	400 V
------	-------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		