

SAKQS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 銀色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ
注文番号	2111240000
種別	SAKQS 6/2
GTIN (EAN)	4050118440621
数量	10 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

SAKOS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS 適合

一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

寸法と重量

正味重量 4.75 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

全般

極数 2

寸法

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

材料データ

基本材質 銅 色 銀色
UL 94 可燃性等級 None

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 41 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ
取り付け方式 ねじ

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		