

## AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, 黒色, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 嵌合仕様: はい
注文番号	<a href="#">2152600000</a>
種別	AP WMF2.5 SW
GTIN (EAN)	4050118426632
数量	50 items

## AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	44.25 mm	奥行き (インチ)	1.7421 inch
高さ	87.25 mm	高さ (インチ)	3.435 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	5.26 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン エンドプレート

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		