
KOPL MCZ 1.5 1816



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









5点のテンションクランプ接続を備えた、モジューラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールハウジング, OMNIMATEハウジング – TERMINALBOX 透明, カバーを反転, 幅: 5.9	
	mm	
注文番号	<u>2224040000</u>	
種別	KOPL MCZ 1.5 1816	
GTIN (EAN)	4008190967413	
数量	18 items	

カタログステータス / 図面 1

KOPL MCZ 1.5 1816



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
New As		n/= + / / \ \		
深さ	1.6 mm	奥行き(インチ)	0.063 inch	
高さ	17.6 mm	高さ (インチ)	0.6929 inch	
<u>幅</u> 正味重量	5.9 mm 0.16 g	幅(インチ)	0.2323 inch	
	0.16 g			
環境製品コンプライアンス	,			
D-110 +++>10	海+hi / 4			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	0.100%を超える30日に	は日よれているせん		
材質データ	,			
UL 94 可燃性等級	V-2	·····································	PC	
表面仕上			 プラスチック	
比較追跡指数(CTI)		<u> </u>	772799	
	000 2 011			
一般データ			,	
公	透明	保護度合い	IP20がインストール済み	
<u>色</u> カラーチャート(類似)	- 2247		II 20ガーノスト 70月05	
		,		
個別化オプション				
立下の名	要望により特注対応あり			
<u>交互の色</u>	安宝により行注対心のリ			
アセンブリのプロパティ				
PCB の数、最大	1	極数	5	
ハウジングのプロパティ				
極数	5			
分類				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
		FOL ACC 40 O	27 10 27 02	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92 27-19-06-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-19-06-03	

カタログステータス / 図面 2



KOPL MCZ 1.5 1816



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



