

製品イメージ



ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク
注文番号	2269800000
種別	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	403224826455 1
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	8.5 mm	奥行き (インチ)	0.3346 inch
高さ	45.2 mm	高さ (インチ)	1.7795 inch
幅	8.9 mm	幅 (インチ)	0.3504 inch
正味重量	3.17 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.397 kg CO2 eq.

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	8.5 mm	接続方式	パネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	6 mm
ケーブル直径、最小	4 mm	接続断面、撚線、最大	6 mm ²
接続断面、撚線、最小	4 mm ²		

システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
-------	---------	---------------	-----

全般

設置アドバイス 直接実装, パスパー

寸法

ピッチ (mm) (P) 20.00 mm

材料データ

色	銀色	UL 94 可燃性等級	None
---	----	-------------	------

評価データ

定格断面 6 mm²

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装, パスパー
爆発試験バージョン	いいえ		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

