

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
注文番号	2330260000
種別	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
数量	20 items

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.35 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的な技術データ

ハウジング主要材質 PA 66 保護度合い IP67

動作温度 -40 °C ... 90 °C

分類

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		