

## KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2420720000</a>
種別	KCMA-32-600-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118428872
数量	1 items
メーカー	MBS AG

## KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.5433 inch
高さ	96.4 mm	高さ (インチ)	3.7953 inch
幅	59.2 mm	幅 (インチ)	2.3307 inch
正味重量	375.76 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...70 °C 動作温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
絶縁クラス	E	定格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x I定格
公称周波数	50 Hz		

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	32.50 mm
設置場所	屋内使用		

## 電気属性

公差等級	1	二次電流	0...5 A
ロード	5 VA	一次電流	600 A

## 絶縁協調

標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	公差等級	1
----	--------------------------------------	------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

