

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 150 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2 VA, 公差等級: 3, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2420770000</a>
種別	KCMA-18-150-1A-2VA-3
GTIN (EAN)	4050118429107
数量	1 items
メーカー	MBS AG

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	68 mm	奥行き (インチ)	2.6772 inch
高さ	64.5 mm	高さ (インチ)	2.5394 inch
幅	41.6 mm	幅 (インチ)	1.6378 inch
正味重量	1 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...70 °C 動作温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

ケーブル長	2.5 m	保護度合い	IP20
絶縁クラス	E	定格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x I定格
公称周波数	50 Hz		

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	18.50 mm
設置場所	屋内使用		

## 電気属性

公差等級	3	二次電流	0...1 A
ロード	2 VA	一次電流	150 A

## 絶縁協調

標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	公差等級	3
----	--------------------------------------	------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-18-150-1A-2VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

