

**KCMA-18-75-1A-1VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ、図に類似



## 後付け用変流器

## ：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 75 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1 VA, 公差等級: 3, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2420780000</a>
種別	KCMA-18-75-1A-1VA-3
GTIN (EAN)	4050118428896
数量	1 items
メーカー	MBS AG

**KCMA-18-75-1A-1VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	68 mm	奥行き (インチ)	2.6772 inch
高さ	64.5 mm	高さ (インチ)	2.5394 inch
幅	41.6 mm	幅 (インチ)	1.6378 inch
正味重量	1 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術プロパティ**

ケーブル長	2.5 m	保護度合い	IP20
絶縁クラス	E	定格熱持続電流   サーマル	1.2 x I定格
公称周波数	50 Hz		

**通電導体の寸法**

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	18.50 mm
設置場所	屋内使用		

**電気属性**

公差等級	3	二次電流	0...1 A
ロード	1 VA	一次電流	75 A

**絶縁協調**

標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	公差等級	3
----	--------------------------------------	------	---

**分類**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-18-75-1A-1VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**