

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポート  
フォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X  
コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これ  
らのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済  
みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最  
大限の柔軟性に最適です。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ
注文番号	<a href="#">2427920000</a>
種別	HDC MBUS4 D5E MC
GTIN (EAN)	4050118437119
数量	2 items

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	34.8 mm	奥行き (インチ)	1.3701 inch
高さ	34.8 mm	高さ (インチ)	1.3701 inch
幅	12.2 mm	幅 (インチ)	0.4803 inch
正味重量	8 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

極数	4	コーディング	D-coded
接触表面	金メッキ	転送速度	100 Mbit/s
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	カテゴリ	Cat. 5e
公称電圧	250 V	公称電流	4 A
プラグイン回数	≤ 100	種別	ピン
汚染度	2		

## 分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クリンプ接点



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS4 M AWG18	バージョン
注文番号	<a href="#">2565920000</a>	クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4050118575477	
数量	100 ST	
種別	HDC MBUS4 M AWG22-20	バージョン
注文番号	<a href="#">2565900000</a>	クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4050118575453	
数量	100 ST	
種別	HDC MBUS4 M AWG26-24	バージョン
注文番号	<a href="#">2565880000</a>	クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4050118575705	
数量	100 ST	

## シールドスリーブ



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS CFS 5.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2566080000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575927	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CFS 7.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2566070000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575910	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 7.3	バージョン
注文番号	<a href="#">2566060000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575903	
数量	10 ST	

## HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC MBUS CF 7.9	バージョン
注文番号	<a href="#">2566050000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575897	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 8.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2566040000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575880	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 9.1	バージョン
注文番号	<a href="#">2566030000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575873	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 9.7	バージョン
注文番号	<a href="#">2566020000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575866	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 10.3	バージョン
注文番号	<a href="#">2566010000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575859	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 11.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2566000000</a>	アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118575712	
数量	10 ST	

## 開放端 / 開放端



鉄道用途向けに設計された堅牢なデータケーブル。Cat 6 X コード化および Cat 5 D コード化バリエーションは、要求の厳しい車上および線路脇環境で、信頼性が高く耐干渉性のあるデータ伝送を提供します。高い機械的応力がかかる用途や、過酷な条件下でも一貫した性能を確保するのに最適です。

## 一般注文データ

種別	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000	バージョン
注文番号	<a href="#">2712581000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752755	
数量	1 ST	
種別	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000	バージョン
注文番号	<a href="#">2712671000</a>	
GTIN (EAN)	4050118753011	
数量	1 ST	
種別	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000	バージョン
注文番号	<a href="#">2712571000</a>	
GTIN (EAN)	4050118752748	
数量	1 ST	

**HDC MBUS4 D5E MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

種別	HDC XX6A02 O0XXXDM-1000 バージョン
注文番号	<a href="#">2712681000</a>
GTIN (EAN)	4050118753028
数量	1 ST