

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーをEMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態. 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<u>2430170000</u>
種別	HDC IP68 04A AWS 1M25
GTIN (EAN)	4050118439854
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き(インチ)	1.9685 inch
高さ	44 mm	ー 高さ(インチ)	1.7323 inch
幅	67 mm	 幅(インチ)	2.6378 inch
取付寸法 - 高さ	41 mm	取付寸法 – 幅	41 mm
正味重量	114.4 g	<del></del>	

## 温度

制限温度 -50 ℃ ... 125 ℃

# 環境製品コンプライアンス

마시스카수 1	淮州 (4 Ph. 1 )			
RoHS 対応状況		準拠(免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま			
耐薬品性	物質	アセトン		
	耐薬品性	耐性		
	物質	ディーゼル油		
	耐薬品性	不安定		
	物質	エチルアルコール		
	耐薬品性			
	物質	トランスミッション油		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	作動油		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	石油ベンジン		
	耐薬品性	————————————————————— 不安定		
	物質	·····································		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	高級ガソリン		
	耐薬品性	————————————————————— 不安定		
	物質	水		
	耐薬品性	耐性		
	物質	紫外線		
	耐薬品性	耐性		
	物質	オゾン		
	耐薬品性	耐性		

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部/底部/蓋	下部
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	 設置サイズ	1
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	バルクヘッド(フィードス
			ルー)
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	シーリング	シリコン

作成日 01.12.2025 01:09:49 MEZ





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

内付スレッド	M 25	色(RAL)	RAL 9011
BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
一般データ			'
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態	EMC ハウジング	はい
 寸法			
穴ピッチ長 A2	41 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
ハウジングの全長	50 mm	ハウジングBの高さ	44 mm
重要なメモ			'
製品情報	ハウジングの取り付け時は、	フラットガスケットが正しく取	り付けられていることを確認します。
	'		
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最 高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC DG 04A IP68 パージョン 注文番号 <u>1987460000</u> アクセサリ, 筐体アクセサリ GTIN (EAN) 4050118379259 数量 10 ST

#### フランジシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最 高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC FLDG 04A AW IP68 パージョン 注文番号 1987470000 アクセサリ、筐体アクセサリ GTIN (EAN) 4050118379204 数量 10 ST

作成日 01.12.2025 01:09:49 MEZ