

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済ケーブル付きのFAD S5-135表側アダプタにより、旧型のS5-135から他のPLCシステムまたはワイドミューラー製u-remoteモジュールへの安全な移行が可能です。

- S5-135カードには、単一の電源で給電されます

一般注文データ

注文番号	2435110000
種別	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
数量	1 items

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	283 mm	高さ (インチ)	11.1417 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	111.76 g		

温度

保管温度 -40...60 °C 動作温度 -25...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

接続データ

接続 (フィールド側) SL 5.08 mm

接続データ

接続 (フィールド側) SL 5.08 mm

評価データ

動作電圧	250 V AC	チャンネルごとの最大電流	4 A
合計動作電流	32 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	< 250 V AC	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	絶縁テスト電圧 AC	1.2 kV

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

