

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 図に類似







#### Produktabbildung

電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMCケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

#### 一般注文データ

バージョン	VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<u>2435150000</u>
種別	VG M20 EMV-4 MS 6-12
GTIN (EAN)	4050118446906
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

750	≡IJ

MAMID承認件数

 $\epsilon$ 

ROHS 適合

### 寸法と重量

高さ	32 mm	高さ(インチ)	1.2598 inch
長さ	38 mm	 長さ(インチ)	1.4961 inch
正味重量	0.04 g		

#### 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	12 mm	外側ケーブル直径、最小.	6 mm
0 リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分), IP69K
締付けトルク	5.5 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	シールド直径、最大	10.00 mm
シールド直径、最小	4.50 mm	AF サイズ 1	22 mm
AF サイズ 2	22 mm	AF サイズ	22 mm
保護度合い	IP66, IP68 - 5バール(30 分), IP69K	ケーブルグランド	測定基準, M 20
基本材質	 真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR		M 20
ねじ山長さ	6 mm	袋ナット最大トルク	6.50 Nm
保護等級(UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	6.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.50 Nm	キャップナットのトルク、最小	5.50 Nm
クランプインサート	ポリアミド		

### 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド	E-14047	承認条件	DNV, UL, cULus
(GERMLLOYD)			

### 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

カタログステータス / 図面 2





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### EMC 対応真鍮製ナット



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

### 一般注文データ

種別 SKMU EMV M20 注文番号 <u>1777630000</u> GTIN (EAN) 4032248157907 数量 100 ST バージョン SKMU MS EMV(真鍮製ロックナット – EMC), ロックナット, M 20,

3.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ

カタログステータス / 図面 4