### **VT CL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を 検出
- 表示: 視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

#### 一般注文データ

バージョン	テストツール, ケーブル検出器
注文番号	<u>2436660000</u>
種別	VT CL
GTIN (EAN)	4050118450026
数量	1 items

カタログステータス / 図面

## **VT CL**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

三川

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き(インチ)	0.9055 inch
高さ	25 mm	 高さ(インチ)	0.9842 inch
幅	155 mm	 幅(インチ)	6.1024 inch
長さ	155 mm	長さ (インチ)	6.1024 inch
正味重量	55.1 g		

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	<b>準拠</b>
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

### 装置の測定および試験

測定範囲カテゴリー	CAT IV 1000 V	定格電圧、最大.	1000 V AC
定格電圧、最小.	90 V AC	ディスプレイ	ビジュアル、アコース
			ティック
保護度合い	IP65	バッテリタイプ	1.5 VタイプAAAバッテ
			リー
準拠してテストされ承認された	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

#### 分類

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

カタログステータス / 図面 2

# データシート

## **VT CL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### アクセサリ



検査・測定機器対応アクセサリ

#### 一般注文データ

種別 BATTERIE 1,5V MICRO 注文番号 <u>9201310000</u>

注文番号 <u>9201310000</u> GTIN (EAN) 4032248421121

4032248421

数量 2 ST

RIE 1,5V MICRO バージョン

テストツール, バッテリー