

## VT CL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

## 一般注文データ

バージョン	テストツール, ケーブル検出器
注文番号	<a href="#">2436660000</a>
種別	VT CL
GTIN (EAN)	4050118450026
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.1024 inch
長さ	155 mm	長さ (インチ)	6.1024 inch
正味重量	55.1 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

7cl

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

SCIP

b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## 装置の測定および試験

測定範囲カテゴリー	CAT IV 1000 V	定格電圧、最大.	1000 V AC
定格電圧、最小.	90 V AC	ディスプレイ	ビジュアル、アコースティック
保護度合い	IP65	バッテリータイプ	1.5 VタイプAAAバッテリー
準拠してテストされ承認された	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

## 分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

アクセサリ

アクセサリ

検査・測定機器対応アクセサリ



一般注文データ

種別	BATTERIE 1,5V MICRO	バージョン
注文番号	<a href="#">9201310000</a>	テストツール, バッテリー
GTIN (EAN)	4032248421121	
数量	2 ST	