

VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

一般注文データ

バージョン	テストツール, ケーブル検出器
注文番号	2436670000
種別	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
数量	1 items

VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.1024 inch
長さ	155 mm	長さ (インチ)	6.1024 inch
正味重量	181 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

技術データ

項目説明	無接点電圧テスター
------	-----------

装置の測定および試験

測定範囲カテゴリー	CAT IV 1000 V	定格電圧、最大	1000 V AC
定格電圧、最小	12 V AC	ディスプレイ	ビジュアル、アコースティック
保護度合い	IP65	バッテリータイプ	1.5 VタイプAAAバッテリー
準拠してテストされ承認された	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		