

## VT M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm の距離から応答
- ソレノイドバルブ、リレー、コイル、接触器の動作テスト対応
- すべての磁場をテスト可能
- 視覚および音響指示
- 懐中電灯機能を含みます

## 一般注文データ

バージョン	テストツール, 無接点磁場テスター
注文番号	<a href="#">2436680000</a>
種別	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

長さ	155 mm	長さ (インチ)	6.1024 inch
正味重量	55.7 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	無接点磁場テスター
------	-----------

## 装置の測定および試験

ディスプレイ	ビジュアル、アコースティック	保護度合い	IP65
バッテリータイプ	1.5 VタイプAAAバッテリー	準拠してテストされ承認された	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

## 分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		