VT M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 4 mm の距離から応答
- ソレノイドバルブ、リレー、コイル、接触器の動作テスト対応
- すべての磁場をテスト可能
- ・視覚および音響指示
- ・懐中電灯機能を含みます

一般注文データ

バージョン	テストツール, 無接点磁場テスター
注文番号	<u>2436680000</u>
種別	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

VT M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	一刀
圧	F 365.
12.	HU

MAMID承認件数

 ϵ

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	155 mm	長さ (インチ)	6.1024 inch
正味重量	55.7 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

技術データ

項目説明 無接点磁場テスター

装置の測定および試験

ディスプレイ	ビジュアル、アコース	保護度合い	IP65
	ティック		
バッテリタイプ	1.5 VタイプAAAバッテ	- 準拠してテストされ承認された	DIN EN 61010-1, DIN EN
	リー		61326

分類

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

カタログステータス / 図面