

**VT CTL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



導電性テスターの完全絶縁のプラスチック製ハウジングは、耐衝撃性および耐破壊性を備えており、それらの機器は過酷な状況でも日常使用に適しています。トーチを内蔵しているため、不具合のあるケーブルを迅速かつ安全に発見することができます。導電性試験の結果は、視覚的あるいは聴覚的に通知できます。

**一般注文データ**

バージョン	テストツール, 試験装置
注文番号	<a href="#">2436690000</a>
種別	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
数量	1 items

## VT CTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 143.5 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合） 7cl

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## 技術データ

項目説明 導電性テスター

## 装置の測定および試験

AC 電圧測定範囲	0.1 - 400 V	ディスプレイ	視覚および音響
保護度合い	IP44	バッテリタイプ	1.5 V タイプAAA/バッテリー

連続性試験 該当 - 光学要素+ブザー

準拠してテストされ承認された

DIN EN 61010-1

## 分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

**VT CTL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

