

KCMA-44-800-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 800 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	2437370000
種別	KCMA-44-800-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118514308
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA-44-800-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	98 mm	奥行き (インチ)	3.8583 inch
高さ	120.6 mm	高さ (インチ)	4.748 inch
幅	72.2 mm	幅 (インチ)	2.8425 inch
正味重量	540 g		

温度

保管温度 -25 °C...70 °C 動作温度 -5 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
絶縁クラス	E	定格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x I定格
公称周波数	50 Hz		

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	44.00 mm
設置場所	屋内使用		

電気属性

公差等級	1	二次電流	0...5 A
ロード	5 VA	一次電流	800 A

絶縁協調

標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	公差等級	1
----	--------------------------------------	------	---

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-44-800-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

