


HS-HF 9.5-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	コンダクタマーカー, 導体およびケーブルマーカー, 9.5 - 19.1 mm, 50.8 x 30.9 mm, 白色
注文番号	2438210000
種別	HS-HF 9.5-19.1/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118460933
数量	400 items

HS-HF 9.5-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.0303 inch
高さ	50.8 mm	高さ (インチ)	2 inch
幅	30.9 mm	幅 (インチ)	1.2165 inch
正味重量	1.6 g		

温度

動作温度範囲	-55...105 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	30.9 mm
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリオレフィン	印刷文字	非搭載
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	動作温度範囲	-55...105 °C
ロールあたりの数	400		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	70 mm ²
導体断面、最小	16 mm ²	導体外径、最大	19.1 mm
導体外径、最小	9.5 mm	収縮率	2:1
推奨収縮温度	90 °C	導体外径	9.5 - 19.1 mm
接続配線の断面	16 - 70 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-HF 9.5-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HS-HF 9.5-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	