

## CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 後付け用変流器

## : 特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 1500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 7.5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2438480000</a>
種別	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-08T00:00:00+02:00
メーカー	MBS AG

## CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	58 mm	奥行き (インチ)	2.2835 inch
高さ	198 mm	高さ (インチ)	7.7953 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.1024 inch
正味重量	998 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...40 °C	動作温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

保護度合い	IP20	絶縁クラス	E
定格熱持続電流   サーマル	1.0 x   定格, 60 x   定格 1秒間	公称周波数	50 Hz

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	80.00 mm
レール	80 x 120 mm	設置場所	屋内使用

## 電気属性

公差等級	0,5	二次電流	0...5 A
ロード	7.5 VA	一次電流	1500 A

## 絶縁協調

標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	公差等級	0,5
----	--------------------------------------	------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図**