

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

使用例



ワイドミュラーの u-link のリモートアクセスサービスは、リモートネットワーク内のイーサネットデバイスへの簡単で安全なアクセスを提供します。

u-link VPN Server を中央のミーティングポイントサーバとして使用すると、VPN クライアント（サービス PC およびワイドミュラーの u-link クライアントデバイス）は常にアウトバンド接続されるため、一般的なITセキュリティ要件に適合します。

データの整合性を確保するため、u-link カスタマーアカウントごとに個別のデータベースインスタンスとサーバーインスタンスが使用されます（クライアントの安全な分離）。

u-link VPN サーバーとリモートクライアント（サービス PC および u-link クライアントデバイス）間の通信は、証明書で保護されたopenVPN 接続を介して行われます。

u-link の理念は「プログラミングではなく構成」で、直感的に使用でき、専門知識は必要ありません。

機能セット：

- サービスPC対応の1クリック VPN リモートアクセス
- 簡易なアクセス：タブレットやスマートフォンでの使用に対応した完全なブラウザベースのリモートホストへの web、rdp、または vnc 接続
- 組織とグループのマネージメント
- サードパーティ製エンドデバイスを含むトポロジ
- ファームウェア更新：全ルータのファームウェアのステータス表示と、時間制御による自動ファームウェア更新オプション

- 個別のアクセス権：ターゲットネットワーク内のデバイスに対応するアクセス権の詳細な設定

- 詳細なイベントログ：u-Link ポータル内のすべての活動を、広範なフィルター機能とエクスポート機能を備えた状態で表示
- パスワードポリシー：パスワードの品質と有効期間の最小要件を構成可能な仕様により、セキュリティを強化
- ワイドミュラーは、u-link リモートアクセスサービスとして以下のバリエーションと追加オプションを提供します：

ベーシックバージョン：

- u-link.weidmueller.com 登録による自動的に割り当て
 - 6か月間の無料使用、新規 u-link クライアントデバイス登録時に 365 日まで延長
 - フル機能セット
 - 無制限のユーザー
 - 最大 50 個のu-link 対応デバイス（リモートネットワークへのアクセスポイント）
 - 1つの同時 VPN 接続
 - データや速度の制限なし（市場での通常の使用に従う）
- 拡張
- 追加の 50/100/250/500/1000 以上の u-link 対応デバイス
 - 追加の同時 VPN 接続
 - 中国 - VPN：中国への、中国からの通信における信頼性を有する VPN 接続

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
注文番号	2447060000
種別	U-LINK-LIC-VPN-1Y
GTIN (EAN)	4050118461497
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-03-17T00:00:00+01:00

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

正味重量	73 g
------	------

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

機能と特徴

データ量拡張	u-linkクライアント・アカウントのデータ量が1 GB/月ずつ増加し、帯域幅は1 Mbit/秒	追加 VPN 接続数（ライセンスコードごと）	1 (サービスPC <> u-link <>ルータ/ターゲットネットワークのパススルーVPN接続)
VPN チャネル帯域幅	1 Mbit/s	期間	ライセンスキーの有効化から1年。既に有効化されているVPNライセンスを延長する場合、有効期間は当期の失効日から1年間延長されますが、1年を下回ることはできません。
使用	追加のVPNチャネルとして使用するか、VPNチャネルの期間を延長します。すべての標準バージョンで使用できます（エントリバージョンでは使用できません）。		

システム要件

ハードウェア、リモート・ターゲット・ネットワーク	Weidmüllerルータ (IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000を除く)、ファームウェアに組み込まれたu-link VPNアクセス (V3.0.1から)	ハードウェア (サービス PC)	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
ポータル管理 (ユーザー / 装置構成)	標準ブラウザ (IE, Edge, Chrome, Firefox)、HTTPS接続 (SSL)、ユーザー名とパスワードによるログイン	VPN ソフトウェア (サービス PC)	u-link VPN-client (installation on PC)

その他

有効化	クライアントのアカウント管理者がu-linkポータルにライセンスキーを入力 (機能はすぐに利用可能)	同梱	ライセンスキーの記載された手紙
-----	--	----	-----------------

分類

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ



Industrial Security Router

ワイドミュラー産業用セキュリティルーター

- 安全なネットワーク
 - ステートフルパケット検査 Firewall
 - IP / ポート - 転送
 - ネットワーク分割
- マシンネットワークを 1:1 NAT を介して製造ネットワークに容易に統合
- ワイドミュラーu-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 静的および動的ルーティングにより、モジュラー型の将来に対応するネットワークアーキテクチャを実現
- IPsec および Open VPN 使用による、インターネット上の安全な通信確保
- 内蔵 4G / LTE セルラーモデムにより、有線インターネットアクセスなしでも、信頼性の高いインターネット接続が可能
- 2 ~ 4 ポートのファストイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェースによる完全な柔軟性

一般注文データ

種別	IE-SR-2GT-LAN	バージョン
注文番号	1345270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, ギガビットイーサネット, 2 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118149807	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
数量	1 ST	

Discontinued products

一般注文データ

種別	IE-SR-2GT-UMTS/3G	バージョン
注文番号	1345250000	
GTIN (EAN)	4050118149715	
数量	1 ST	

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ



Industrial Security Router

ワイドミュラー産業用セキュリティルーター

- 安全なネットワーク
 - ステートフルパケット検査 Firewall
 - IP / ポート - 転送
 - ネットワーク分割
- マシンネットワークを 1:1 NAT を介して製造ネットワークに容易に統合
- ワイドミュラーu-link リモートアクセスサービスによる安全で容易なリモートメンテナンス
- 静的および動的ルーティングにより、モジュラー型の将来に対応するネットワークアーキテクチャを実現
- IPsec および Open VPN 使用による、インターネット上の安全な通信確保
- 内蔵 4G / LTE セルラーモデムにより、有線インターネットアクセスなしでも、信頼性の高いインターネット接続が可能
- 2 ~ 4 ポートのファストトイーサネットおよびギガビットイーサネットインターフェースによる完全な柔軟性

一般注文データ

種別	IE-SR-2GT-LTE/4G-EU	バージョン
注文番号	2535930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデル(4G/3G/2G), EUモデル, ギガビットトイーサネット, RJ45
GTIN (EAN)	4050118547603	
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X)x 2, IP20, -20 °C...70
種別	IE-SR-2GT-LTE/4G-US	バージョン
注文番号	2535780000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデル(4G/3G/2G), 米国モデル, ギガビットトイーサネット, RJ45
GTIN (EAN)	4050118547597	
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X)x 2, IP20, -20 °C...70
種別	IE-SR-6GT-LAN	バージョン
注文番号	2535940000	Security/NAT/VPN/U-link Router, ギガビットトイーサネット, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547610	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
数量	1 ST	
種別	IE-SR-6GT-LTE/4G-EU	バージョン
注文番号	2535960000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデル(4G/3G/2G), EUモデル, ギガビットトイーサネット, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547634	
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70
種別	IE-SR-6GT-LTE/4G-US	バージョン
注文番号	2535950000	Security/NAT/VPN/U-link Router, 内蔵マルチバンドモデル(4G/3G/2G), 米国モデル, ギガビットトイーサネット, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547627	
数量	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70