

ZP 4/1AN ZA O.RA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ、プラグインコネクタ、直接実装
注文番号	2449680000
種別	ZP 4/1AN ZA O.RA BL
GTIN (EAN)	4050118533415
数量	50 items

ZP 4/1AN ZA O.RA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

寸法と重量

深さ	47.5 mm
高さ	22.5 mm
幅	6.5 mm
正味重量	5.64 g

奥行き (インチ)	1.8701 inch
高さ (インチ)	0.8858 inch
幅 (インチ)	0.2559 inch

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C

周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	10 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG
電圧サイズ C (cURus)	600 V
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	10 AWG

証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG
現在のサイズ C (cURus)	28 A

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
接続方式	耐張クランプ接続
クランプ範囲、最大	4 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小	0.13 mm ²
接続断面、撓線、最小	0.13 mm ²

接続方向	上部
接続数	1
クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、細径撓線、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.13 mm ²

システム仕様

バージョン	プラグ、プラグ接続可能、組立ペグ付き、耐張クランプ接続
電位数	1
レベルごとのクランプポイント数	1

エンドカバーブレートの要求	はい
レベル数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ

全般

極数	1
設置アドバイス	直接実装

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26

ZP 4/1AN ZA O.RA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

標準 IEC60947-7-1に準拠

材料データ

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	4 mm ²	定格電圧	800 V
公称電流	32 A	標準	IEC60947-7-1に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W

追加の技術データ

開放側面	右	設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	接続されている		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ZP 4/1AN ZA O.RA BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	