

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 直接実装
注文番号	<u>2449680000</u>
種別	ZP 4/1AN ZA O.RA BL
GTIN (EAN)	4050118533415
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2
7±Y	="
牙	

MAMID承認件数	c AL *us	
ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E60693	

寸法と重量

深さ	47.5 mm	奥行き (インチ)	1.8701 inch
高さ	22.5 mm	 高さ(インチ)	0.8858 inch
幅	6.5 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.2559 inch
正味重量	5.64 a		

温度

保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大(cURus) 10 AWG	証明書番号(cURus) E60693
ー コンダクタサイズフィールド配線、最小 26 AWG	 コンダクタサイズファクトリ配線最小 26 AWG
(cURus)	(cURus)
電圧サイズ C(cURus) 600 V	現在のサイズ C(cURus) 28 A
(cURus)	

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	接続方向	上部
接続方式	耐張クランプ接続	接続数	1
クランプ範囲、最大	4 mm ²	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.13 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.13 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.13 mm ²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.13 mm ²

システム仕様

バージョン	プラグ, プラグ接続可能, 組 立ペグ付き, 耐張クランプ 接続	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
	1	 内部で交差接続されたレベル	いいえ

全般

極数	1	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
設置アドバイス	直接実装	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

標準	IEC60947-7-1に準拠		
材料データ			
基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		
評価データ			
定格断面	4 mm ²	定格電圧	800 V
公称電流	32 A	標準 標準	IEC60947-7-1に準拠
EC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W
追加の技術データ			
開放側面	右		直接実装
取り付け方式	接続されている		
分類			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
種別 注文番号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	パージョン アクセサリ, マーカーホルダー
	,	· · · · -