

**HDC XX5E01 FMSM12D-0030**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル(10 ギガビット)をひとつのモジュールに接続できます。

**一般注文データ**

注文番号	2451120030
種別	<a href="#">HDC XX5E01 FMSM12D-0030</a>
GTIN (EAN)	4050118778557
数量	1 items

**HDC XX5E01 FMSM12D-0030**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	45 g
------	------

**温度**

制限温度	-30 undefined ... 90 undefined
------	--------------------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
-------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

**一般データ**

極数	4	ケーブル長	0.3 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	$\geq 108 \Omega$
カテゴリ	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラギング回数	$\geq 100$
種別	メス型	汚染度	2
反対側のバージョン	オス型, 直線, M12D	モジュール側のバージョン	メス型

**ケーブル技術仕様**

ケーブル長	0.3 m	シーズカラー	緑色
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー
絶縁	PE	シーズ材料	PUR

**分類**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

**HDC XX5E01 FMSM12D-0030**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4