

## HDC XX5E01 FMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト

2 極バスモジュールは、メガビット / ギガビットのデータインサートに対応し、1 つのモジュール内で 2 回線の伝送を可能にします。鉄道用ケーブル、産業用ケーブル、ドラッグチェーン用途、Profibus、現場組立データコネクタなどに適しています。

## 一般注文データ

注文番号	2451120030
種別	<a href="#">HDC XX5E01 FMSM12D-0030</a>
GTIN (EAN)	4050118778557
数量	1 items

## HDC XX5E01 FMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 45 g

## 温度

制限温度 -30 undefined ... 90  
undefined

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

極数	4	ケーブル長	0.3 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラグ回数	≥ 100
種別	メス型	汚染度	2
反対側のバージョン	オス型, 直線, M12D	モジュール側のバージョン	メス型

## ケーブル技術仕様

ケーブル長	0.3 m	シースカラー	緑色
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー
絶縁	PE	シース材料	PUR

## 分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

図面

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4