HDC XX5E01 FMSM12D-0200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2451120200
種別	HDC XX5E01 FMSM12D-0200
GTIN (EAN)	4050118553055
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

HDC XX5E01 FMSM12D-0200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 146 g

温度

制限温度 -30 undefined ... 90 undefined

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 6c

場合)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	4	ケーブル長	0.2 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	なし, 100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 5e		250 V
公称電流	4 A	 プラギング回数	≥ 100
種別	メス型	汚染度	2

ケーブル技術仕様

ケーブル長	0.2 m	シースカラー	緑色
シールド仕様	はい	 ハロゲン	ハロゲンフリー, いいえ
絶縁	なし, PE	シース材料	PUR

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

カタログステータス / 図面 2



HDC XX5E01 FMSM12D-0200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2 3
3 ——	blue	3