



**HDC XX5E01 MFSXXXX-1700****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**コンパクト**

2 極バスモジュールは、メガビット / ギガビットのデータインサートに対応し、1 つのモジュール内で 2 回線の伝送を可能にします。鉄道用ケーブル、産業用ケーブル、ドラッグチェーン用途、Profibus、現場組立データコネクタなどに適しています。

**一般注文データ**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 注文番号       | 2453551700                              |
| 種別         | <a href="#">HDC XX5E01 MFSXXXX-1700</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118781014                           |
| 数量         | 1 items                                 |

## HDC XX5E01 MFSXXXX-1700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1000 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

|              |            |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 極数           | 4          | ケーブル長     | 17 m      |
| コーディング       | D-coded    | 接触表面      | Au (ゴールド) |
| 転送速度         | 100 Mbit/s | 絶縁抵抗      | ≥ 108 Ω   |
| カテゴリー        | Cat. 5e    | 公称電圧      | 250 V     |
| 公称電流         | 4 A        | プラグイン回数   | ≥ 100     |
| 汚染度          | 2          | 反対側のバージョン | メス型, 直線   |
| モジュール側のバージョン | オス型        |           |           |

## ケーブル技術仕様

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ケーブル長     | 17 m             |
| シースカラー    | 緑色               |
| シールド仕様    | はい               |
| ハロゲン      | いいえ, ハロゲンフリー     |
| 絶縁        | PE               |
| シース材料     | PUR              |
| カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ |
| 外径        | 直径 6.5 mm        |
|           | サイン ±            |
|           | 公差 0.2           |
| 外径        | 6.5 mm ± 0.2     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

**HDC XX5E01 MFSXXXX-1700**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |

