

HDC XX5E01 MFSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| 注文番号 | 2453555000 |
| 種別 | HDC XX5E01 MFSXXXX-5000 |
| GTIN (EAN) | 4050118552751 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | 中止 |
| 利用可能期限 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

HDC XX5E01 MFSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

| | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 極数 | 4 | ケーブル長 | 50 m |
| コーディング | D-coded | 接触表面 | Au (ゴールド) |
| 転送速度 | 100 Mbit/s | 絶縁抵抗 | ≥ 108 Ω |
| カテゴリ | Cat. 5e | 公称電圧 | 250 V |
| 公称電流 | 4 A | プラグ回数 | ≥ 100 |
| 汚染度 | 2 | 反対側のバージョン | メス型, 直線 |
| モジュール側のバージョン | オス型 | | |

ケーブル技術仕様

| | | |
|-----------|------------------|--------|
| ケーブル長 | 50 m | |
| シースカラー | 緑色 | |
| シールド仕様 | はい | |
| ハロゲン | いいえ, ハロゲンフリー | |
| 絶縁 | PE | |
| シース材料 | PUR | |
| カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ | |
| 外径 | 直径 | 6.5 mm |
| | サイン | ± |
| | 公差 | 0.2 |
| 外径 | 6.5 mm ± 0.2 | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

HDC XX5E01 MFSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |

