

HDC XX5E01 MFSXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コンパクト

2極バスモジュールは、メガビット / ギガビットのデータインサートに対応し、1つのモジュール内で2回線の伝送を可能にします。鉄道用ケーブル、産業用ケーブル、ドラッグチェーン用途、Profibus、現場組立データコネクタなどに適しています。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Data use |
| 注文番号 | 2453557000 |
| 種別 | HDC XX5E01 MFSXXXX-7000 |
| GTIN (EAN) | 4050118467666 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | 中止 |
| 最終注文日 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

HDC XX5E01 MFSXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.01 g

温度

制限温度 -30 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

| | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|
| 極数 | 4 | ケーブル長 | 70 m |
| コーディング | D-coded | 接触表面 | Au (ゴールド) |
| 転送速度 | 100 Mbit/s | 絶縁抵抗 | ≥ 108 Ω |
| カテゴリ | Cat. 5e | 公称電圧 | 250 V |
| 公称電流 | 4 A | プラグイン回数 | ≥ 100 |
| 種別 | ピン | 汚染度 | 2 |
| 反対側のバージョン | メス型, 直線 | モジュール側のバージョン | オス型 |

ケーブル技術仕様

| | |
|-----------|------------------|
| ケーブル長 | 70 m |
| シースカラー | 緑色 |
| シールド仕様 | はい |
| ハロゲン | いいえ, ハロゲンフリー |
| 絶縁 | PE |
| シース材料 | PUR |
| カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ |
| 外径 | 直径 6.5 mm |
| | サイン ± |
| | 公差 0.2 |
| 外径 | 6.5 mm ± 0.2 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

HDC XX5E01 MFSXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |

