

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	<a href="#">2453810000</a>
種別	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
数量	1 items

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	355 mm	高さ (インチ)	13.9764 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	3300 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

充電時間	0.5 h
項目説明	圧着工具6 ~ 300 mm <sup>2</sup>
バージョン	アキュムレータ (油圧)
動作電圧	18 V
押圧力	公称 60 kN

## ツールデータクリンピング

ドライブ	電気油圧の	フェルール断面積、最大.	185 mm <sup>2</sup>
フェルール断面積、最小.	25 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
偏差	16 mm		

## 接点の説明

クリンプ範囲、最大	300 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>
-----------	---------------------	-----------	-------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2469380000</a>	圧着ツールインサート, 6mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118532937	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2469540000</a>	圧着ツールインサート, 10mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483819	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2469550000</a>	圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483833	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2469560000</a>	圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483840	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2469570000</a>	圧着ツールインサート, 35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483826	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2469580000</a>	圧着ツールインサート, 50mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483864	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2469590000</a>	圧着ツールインサート, 70mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483857	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2469600000</a>	圧着ツールインサート, 95mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483895	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2469610000</a>	圧着ツールインサート, 120mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484007	
数量	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2469620000</a>	圧着ツールインサート, 150mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483871	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 185	バージョン
注文番号	<a href="#">2469630000</a>	圧着ツールインサート, 185mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484038	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 240	バージョン
注文番号	<a href="#">2469640000</a>	圧着ツールインサート, 240mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484052	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 300	バージョン
注文番号	<a href="#">2469650000</a>	圧着ツールインサート, 300mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484045	
数量	1 ST	

## ... ケーブルクランプ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 DIN 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2505280000</a>	圧着ツールインサート, 6mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519662	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2505290000</a>	圧着ツールインサート, 10mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519723	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2505300000</a>	圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519709	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2505310000</a>	圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519693	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2505320000</a>	圧着ツールインサート, 35mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519679	
数量	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG 60/HPG DIN 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2505330000</a>	圧着ツールインサート, 50mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519686	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2505340000</a>	圧着ツールインサート, 70mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519716	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2505350000</a>	圧着ツールインサート, 95mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519730	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2505360000</a>	圧着ツールインサート, 120mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519747	
数量	1 ST	

## ...プレスケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2505150000</a>	アクセサリ, 6mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519532	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2505160000</a>	圧着ツールインサート, 10mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519556	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2505170000</a>	圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519549	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2505180000</a>	圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519570	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2505190000</a>	圧着ツールインサート, 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519587	
数量	1 ST	

作成日 17.03.2026 04:48:38 MEZ

カタログステータス / 図面

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2505200000</a>	圧着ツールインサート, 50mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519600	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2505210000</a>	圧着ツールインサート, 70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519594	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2505220000</a>	圧着ツールインサート, 95mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519563	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2505230000</a>	圧着ツールインサート, 120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519624	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 150	バージョン
注文番号	<a href="#">2505240000</a>	圧着ツールインサート, 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519631	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 185	バージョン
注文番号	<a href="#">2505250000</a>	圧着ツールインサート, 185mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519617	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 240	バージョン
注文番号	<a href="#">2505260000</a>	圧着ツールインサート, 240mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519648	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 300	バージョン
注文番号	<a href="#">2505270000</a>	圧着ツールインサート, 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519655	
数量	1 ST	

## ...フェルール端子対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 60/HPG AEH 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2577810000</a>	圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590722	
数量	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ES EPG 60/HPG AEH 50	バージョン
注文番号	<a href="#">2577830000</a>	圧着ツールインサート, 50mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590708	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 70	バージョン
注文番号	<a href="#">2577850000</a>	圧着ツールインサート, 70mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590692	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 95	バージョン
注文番号	<a href="#">2577870000</a>	圧着ツールインサート, 95mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590685	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 120	バージョン
注文番号	<a href="#">2577880000</a>	圧着ツールインサート, 120mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590678	
数量	1 ST	

## アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	