

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。製品の範囲は、小さな横断面に直接力を加えるカットツールから、大径のカットツールまで多岐にわたります。

- 二段式油圧ポンプにより、極めて迅速な処理が可能
- 360°回転式クイックアクションクランプヘッド
- 人間工学に基づくハンドルと均等な重量配分により、疲労を 방지、安全な操作を実現
- 恒久的なバッテリー充電レベルの制御
- 動作サイクルおよびステータス表示のモニタリング
- エラー発生時のエラー表示

一般注文データ

バージョン	カットツール, カットツール
注文番号	2453830000
種別	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
数量	1 items

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.3701 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	3100 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

充電時間	0.5 h	バージョン	アキュムレータ (油圧)
動作電圧	18 V		

切削工具

銅ケーブル - 固定式、最大.	240 mm ²	銅ケーブル - 撚線、最大.	200 mm ²
銅ケーブル、最大直径	40 mm	充電時間	0.5 h
動作電圧	18 V	シングルコアアルミケーブル、最大 (mm ²)	500 mm ²
撚線アルミケーブル、最大 (mm ²)	280 mm ²	撚線アルミケーブル、最大直径	40 mm
パンチ圧力	30 kN		

分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

使用例



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	