

**EPG CUT 40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。製品の範囲は、小さな横断面に直接力を加えるカットツールから、大径のカットツールまで多岐にわたります。

- 二段式油圧ポンプにより、極めて迅速な処理が可能
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 人間工学に基づくハンドルと均等な重量配分により、疲労を防ぎ、安全な操作を実現
- 恒久的なバッテリー充電レベルの制御
- 動作サイクルおよびステータス表示のモニタリング
- エラー発生時のエラー表示

**一般注文データ**

バージョン	カットツール, カットツール
注文番号	<a href="#">2453830000</a>
種別	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
数量	1 items

## EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	365 mm	高さ (インチ)	14.3701 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	3100 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

充電時間	0.5 h	バージョン	アクチュエータ (油圧)
動作電圧	18 V		

## 切削工具

銅ケーブル - 固定式、最大.	240 mm <sup>2</sup>	銅ケーブル - 撥線、最大.	200 mm <sup>2</sup>
銅ケーブル、最大直径	40 mm	充電時間	0.5 h
動作電圧	18 V	シングルコアアルミケーブル、最大 (mm <sup>2</sup> )	500 mm <sup>2</sup>
撲線アルミケーブル、最大 (mm <sup>2</sup> )	280 mm <sup>2</sup>	撲線アルミケーブル、最大直径	40 mm
パンチ圧力	30 kN		

## 分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**EPG CUT 40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



使用例



## EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	