

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, Set
注文番号	<a href="#">2460640000</a>
種別	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M
GTIN (EAN)	4050118478150
数量	1 items

## IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	134 mm	奥行き (インチ)	5.2756 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	634 g		

## 温度

保管温度 動作温度  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 一般データ

製品種類	Set	保護度合い	IP65, 閉鎖状態
材質フレーム	亜鉛ダイカスト	材質カバー	亜鉛ダイカスト, 粉体塗装
参照製品	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a> , <a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a> , <a href="#">IE-FC-IPWB-DE</a> , <a href="#">IE-BI-USB-A</a>		

## 技術データ

プレートの挿入	データ×1, 電力×1, シールドなし	フレーム	金属カバー, キーでロック可能
ソケットの定格電圧	250 V	電源インサート	ソケット DE
データインサート	USB 2.0 A/A	ソケットの定格電流	16 A

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

