

TNST OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	遮断プラグ (端子), Wemid, 橙色
注文番号	2463540000
種別	TNST OR
GTIN (EAN)	4050118478211
数量	50 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	29.73 mm	奥行き (インチ)	1.1705 inch
高さ	11.3 mm	高さ (インチ)	0.4449 inch
幅	2.7 mm	幅 (インチ)	0.1063 inch
正味重量	1.2 g		

温度

周囲温度	-60 °C...85 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式 プラグ接続可能

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

公称電流	20 A	サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	3		

追加の技術データ

固定形式 接続されている 設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		