

## PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーのプラグイン通信モジュールを使用すると、個別コンポーネントがクラウドと関連データを交換できます。これにより、状態モニタリングとリモート制御を使用した目標を定めたプロセス最適化の基盤が築かれます。効率、品質、プロセスの安定性と可用性を向上させる上で重要な役割を果たす要因が寄与します。通信モジュールは保護対象 IP20 に準拠して設計されており、ツールなしで操作することができ、異なるカスタマイズ可能な通信プロトコルに柔軟に適応することができます。

## 一般注文データ

バージョン	Communication module
注文番号	<a href="#">2466960000</a>
種別	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
数量	1 items

## PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E258476

証明書番号 (cULusEX) E470829

## 寸法と重量

深さ	33.6 mm	奥行き (インチ)	1.3228 inch
高さ	74.4 mm	高さ (インチ)	2.9291 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	36 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -25 °C...70 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## 一般データ

保護度合い IP20

MTTF	規格に準拠	SN 29500
	稼働時間 (時間) 、最小	2505000 h
	周囲温度	40 °C
	デューティサイクル	100 %

## 電気の安全性 (適用規格)

危険な衝撃電流に対する保護 Acc. to VDE0106-101 スイッチモード電源用の安全トランス EN 61558-2-16に準拠

## 分類

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

**PRO COM DISPLAY 7S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

