

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのプラグイン通信モジュールを使用すると、個別コンポーネントがクラウドと関連データを交換できます。これにより、状態モニタリングとリモート制御を使用した目標を定めたプロセス最適化の基盤が築かれます。効率、品質、プロセスの安定性と可用性を向上させる上で重要な役割を果たす要因が寄与します。通信モジュールは保護対象 IP20 に準拠して設計されており、ツールなしで操作することができ、異なるカスタマイズ可能な通信プロトコルに柔軟に適応することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Communication module |
| 注文番号 | 2466960000 |
| 種別 | PRO COM DISPLAY 7S |
| GTIN (EAN) | 4050118481808 |
| 数量 | 1 items |

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E258476

証明書番号 (cULusEX) E470829

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 33.6 mm | 奥行き (インチ) | 1.3228 inch |
| 高さ | 74.4 mm | 高さ (インチ) | 2.9291 inch |
| 幅 | 34 mm | 幅 (インチ) | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 36 g | | |

温度

保管温度 動作温度 -25 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

一般データ

保護度合い IP20

| | | |
|------|--------------|-----------|
| MTTF | 規格に準拠 | SN 29500 |
| | 稼働時間 (時間)、最小 | 2505000 h |
| | 周囲温度 | 40 °C |
| | デューティサイクル | 100 % |

電気の安全性 (適用規格)

危険な衝撃電流に対する保護 Acc. to VDE0106-101 スイッチモード電源用の安全トランス EN 61558-2-16に準拠

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001604 | ETIM 9.0 | EC001604 |
| ETIM 10.0 | EC001604 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-08 | | |

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

