

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのプラグイン通信モジュールを使用すると、個別コンポーネントがクラウドと関連データを交換できます。これにより、状態モニタリングとリモート制御を使用した目標を定めたプロセス最適化の基盤が築かれます。効率、品質、プロセスの安定性と可用性を向上させる上で重要な役割を果たす要因が寄与します。通信モジュールは保護対象 IP20 に準拠して設計されており、ツールなしで操作することができ、異なるカスタマイズ可能な通信プロトコルに柔軟に適応することができます。

一般注文データ

バージョン	Communication module
注文番号	2467340000
種別	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
数量	1 items

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E258476

証明書番号 (cULusEX) E470829

寸法と重量

深さ	33.6 mm	奥行き (インチ)	1.3228 inch
高さ	74.4 mm	高さ (インチ)	2.9291 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
正味重量	76 g		

温度

保管温度 動作温度 -25 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

一般データ

質量 36 g

保護度合い IP20

MTTF	規格に準拠	SN 29500
	稼働時間 (時間)、最小	4082000 h
	周囲温度	40 °C
	デューティサイクル	100 %

分類

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		