


## ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">2469550000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 16
GTIN (EAN)	4050118483833
数量	1 items

## ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	131.12 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ断面銅	16
クリンプ幅 (mm)	7		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 16 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	6
導体横断面、最小. AWG	6	クリンプ範囲、最大	16 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 ST	

16 mm<sup>2</sup>

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
  - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
  - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
  - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
  - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
  - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M5/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1496970000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup> 、16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1496980000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup> 、16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1496990000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup> 、16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497000000</a>	ケーブルラグ、終端、16 mm <sup>2</sup> 、16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M12/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497010000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497080000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497090000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497100000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497110000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497120000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-16 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496850000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-16 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496870000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496880000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496890000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	
種別	VSTN/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497140000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118306620	
数量	50 ST	
種別	KP-M5/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497920000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497930000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M8/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497940000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497950000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1497960000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497440000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497450000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497470000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497480000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	
種別	VPN/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1498630000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307856	
数量	100 ST	
種別	KQN-M5/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1494070000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
数量	100 ST	
種別	KQN-M6/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1494080000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
数量	100 ST	
種別	KQN-M8/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1494090000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
数量	100 ST	
種別	KQN-M10/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1494100000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
数量	100 ST	
種別	KQN-M12/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1494110000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQNG-M6/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1492700000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
数量	50 ST	
種別	KQNG-M8/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1492710000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
数量	50 ST	
種別	KSN/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1492790000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
数量	100 ST	
種別	VPLN/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1492900000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302714	
数量	100 ST	
種別	VSTN/16	バージョン
注文番号	<a href="#">1493040000</a>	ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302981	
数量	100 ST	