

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 25mm², WMクリンプ
注文番号	<u>2469560000</u>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	-24	١.,	¥	
١,	汯	_	里	重

深さ	22 mm	奥行き(インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	 幅(インチ)	1.6535 inch
正味重量	167 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	_
NLACIT SVIIC	0.1Wt70を超える3VIICは含まれているとん	

クリンプインサート

クリンプ幅	12 mm	クリンプ断面銅	25	
クリンプ幅(mm)	12			

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ	
ケーブルラグ断面積	公称	25 mm²

接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラ	導体直径、最大. AWG	4
	グ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
導体横断面、最小. AWG	4	クリンプ範囲、最大	25 mm ²

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
CLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン	'
注文番号	<u>2453810000</u>	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ,	
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ	
数量	1 ST		
種別	HPG 60	バージョン	
種別 注文番号	HPG 60 2453820000	バージョン 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト	

25 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

-般注文データ

種別	KRN-M5/-25	バージョン
注文番号	1495830000	ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-25	バージョン
注文番号	1496490000	ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
**		
<u>本</u> 種別	KRN-M8/-25	パージョン
		バージョン ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
種別	KRN-M8/-25	
種別 注文番号	KRN-M8/-25 1496500000	
種別 注文番号 GTIN (EAN)	KRN-M8/-25 1496500000 4050118305975	
種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量	KRN-M8/-25 1496500000 4050118305975 100 ST	ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	KRN-M8/-25 1496500000 4050118305975 100 ST KRN-M10/-25	ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm² パージョン

作成日 06.11.2025 11:21:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M12/-25	バージョン
注文番号	<u>1496520000</u>	ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	
種別	KRN-M14/-25	バージョン
種別 注文番号	KRN-M14/-25 1496530000	バージョン ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
	· ·	

25mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグDIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

-般注文データ

種別	KWN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1495850000	ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-25 90	パージョン
注文番号	1495870000	ケープルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-25 90	パージョン
注文番号	1495880000	ケープルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-25 90	パージョン
注文番号	1495890000	ケープルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-25 90	パージョン
注文番号	1495900000	ケープルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

25 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

-般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量

KWN-M6/-25 45 1496180000

4050118305876 100 ST バージョン

ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

240 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ー般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) 数量 KWN-M8/-25 45 1496190000

4050118306231 100 ST バージョン

ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

25 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別 KWN-M10/-25 45 注文番号 <u>1496200000</u> GTIN (EAN) 4050118305593 数量 100 ST バージョン

ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

作成日 06.11.2025 11:21:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

−般注文データ

種別 KW 注文番号 14 GTIN (EAN) 40 数量 10

KWN-M12/-25 45 1496210000

4050118305715 100 ST バージョン

ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² - 25 mm²

25mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ー般注文データ

種別 注文番号 VSTN/-25 <u>1494730000</u>

GTIN (EAN) 4050118304275

数量 50 ST

バージョン

ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm²,なし

25 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別 KP-M6/-25 注文番号 <u>1497970000</u> GTIN (EAN) 4050118307412 数量 100 ST バージョン

ケーブルラグ、終端,25 mm²

作成日 06.11.2025 11:21:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TE DI	W	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	1497980000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	1497990000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	1498000000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-25	パージョン
注文番号	<u>1498010000</u>	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1497490000	ケープルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1497510000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1497520000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1497530000	ケープルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	
種別	VPN/-25	バージョン
注文番号	1498640000	ケープルラグ、終端,25 mm²,25 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 ST	
種別	KQN-M5/-25	パージョン
注文番号	1494120000	ケープルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-25	バージョン
注文番号	1494130000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-25	バージョン
注文番号	1494140000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-25	バージョン
注文番号	1494150000	ケーブルラグ、終端,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

注文番号 1494160000 ケーブルラグ、終端,25 mm² GTIN (EAN) 4050118303902 数量 50 ST 種別 KON-M16/-25 バージョン 注文番号 1493490000 ケーブルラグ、終端,25 mm² GTIN (EAN) 4050118303148 数量 50 ST 種別 KSN/-25 バージョン 注文番号 1492800000 ケーブルラグ、終端,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592 数量 50 ST	
数量 50 ST 種別 KQN-M16/-25 パージョン 注文番号 1493490000 ケーブルラグ、終端,25 mm² GTIN (EAN) 4050118303148 数量 50 ST 種別 KSN/-25 パージョン 注文番号 1492800000 ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592	
種別 KQN-M16/-25 バージョン 注文番号 1493490000 ケーブルラグ、終端,25 mm² GTIN (EAN) 4050118303148 数量 50 ST 種別 KSN/-25 バージョン 注文番号 1492800000 ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592	
注文番号 1493490000 ケーブルラグ、終端,25 mm² GTIN (EAN) 4050118303148 数量 50 ST 種別 KSN/-25 パージョン 注文番号 1492800000 ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592	
GTIN (EAN) 4050118303148 数量 50 ST 種別 KSN/-25 バージョン 注文番号 1492800000 ケープルラグ、終端,25 mm²,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592	
数量 50 ST 種別 KSN/-25 パージョン 注文番号 1492800000 ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592	
種別 KSN/-25 バージョン 注文番号 1492800000 ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² GTIN (EAN) 4050118302592	
注文番号 <u>1492800000</u> ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm² 4050118302592	
GTIN (EAN) 4050118302592	
数量 50 ST	
種別 VPLN/-25 バージョン	
注文番号 <u>1492910000</u> ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm²,なし	
GTIN (EAN) 4050118302646	
数量 100 ST	
種別 VSTN/25 バージョン	
注文番号 <u>1493050000</u> ケーブルラグ、終端,25 mm²,25 mm²,なし	
GTIN (EAN) 4050118302783	
数量 100 ST	