

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 圧着ツールインサート, 70mm ² , WMクリンプ |
| 注文番号 | 2469590000 |
| 種別 | ES EPG/HPG 60 WM 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118483857 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 22 mm | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 高さ | 42 mm | 高さ (インチ) | 1.6535 inch |
| 幅 | 42 mm | 幅 (インチ) | 1.6535 inch |
| 正味重量 | 121.44 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クリンプインサート

| | | | |
|------------|------|---------|----|
| クリンプ幅 | 5 mm | クリンプ断面銅 | 70 |
| クリンプ幅 (mm) | 5 | | |

ツールデータクリンピング

| | |
|----------------|-----------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | WMクリンプ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 70 mm ² |

接点の説明

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 接点タイプ | ユーロシリーズケーブルラグ | 導体直径、最大. AWG | 2/0 |
| 導体横断面、最小. AWG | 2/0 | クリンプ範囲、最大 | 70 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | EPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453810000 | プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453820000 | 6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| 数量 | 1 ST | |

70 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KRN-M6/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1496640000 | ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305951 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1496650000 | ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305791 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1496670000 | ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305845 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1495570000 | ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304992 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KRN-M14/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1495770000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305166 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M16/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1495580000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305340 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M20/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1495590000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305302 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-70 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494850000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304152 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-70 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494860000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304527 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-70 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494870000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304503 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-70 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494880000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304435 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M6/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496010000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305609 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496020000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305180 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496030000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305432 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496040000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305463 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M14/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494660000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304183 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M16/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496050000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305708 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M20/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496070000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305661 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-70 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496310000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305944 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-70 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496320000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306255 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-70 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496330000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VSTN/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1494760000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304299 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M8/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498130000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M10/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498140000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M12/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498150000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M14/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498560000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M16/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498160000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M20/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498170000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWPN-M8/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497640000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497650000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KWPN-M12/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497660000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M16/-70 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497680000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VPN/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1498670000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M6/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493190000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303261 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M8/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493210000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302875 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M10/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493220000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302882 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M12/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493230000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303032 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M16/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493240000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303131 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M20/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493250000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303087 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KSN/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1492830000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302585 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VPLN/-70 | バージョン |
| 注文番号 | 1492940000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302738 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | VSTN/70 | バージョン |
| 注文番号 | 1493080000 | ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302967 | |
| 数量 | 50 ST | |