

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 図に類似





交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 95mm², WMクリンプ
注文番号	<u>2469600000</u>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 95
GTIN (EAN)	4050118483895
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

リ法と里面	₹	ŀ法	بر	重	믋
-------	---	----	----	---	---

深さ	22 mm	奥行き(インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.6535 inch
正味重量	118.8 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	_
NLACIT SVIIC	0.1Wt70を超える3VIICは含まれているとん	

### クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面銅	95	
クリンプ幅(mm)	5			

#### ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ	
ケーブルラグ断面積	公称	95 mm²

#### 接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラ	導体直径、最大. AWG	3/0
	グ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
導体横断面、最小. AWG	3/0	クリンプ範囲、最大	95 mm²

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- ・充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン	'
注文番号	<u>2453810000</u>	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ,	
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ	
数量	1 ST		
種別	HPG 60	バージョン	
種別 注文番号	HPG 60 2453820000	バージョン 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト	

#### 95 mm<sup>2</sup>



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

#### -般注文データ

13A/±A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
種別	KRN-M6/-95	バージョン
注文番号	1495820000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95	バージョン
注文番号	<u>1495600000</u>	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95	バージョン
注文番号	<u>1495610000</u>	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95	バージョン
注文番号	1495620000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	

作成日 05.11.2025 06:36:38 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

括叫	KDN M14 / OF	16 51-57
種別 注文番号	KRN-M14/-95	バージョン ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
	<u>1495780000</u> 4050118305555	ケーフルフク、 終4点,90 111111-,90 111111-
GTIN (EAN) 粉煙	25 ST	
数量 —————		10 S S S
種別	KRN-M16/-95	バージョン ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1495630000</u> 4050118305326	ケーフルフク、 終4点,90 111111-,90 111111-
GTIN (EAN) 数量	25 ST	
		バージョン
種別	KRN-M20/-95	
注文番号	1495640000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 ST	.0 39 5.
種別	KRN-M6/-95 S	バージョン
注文番号	1494430000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95 S	パージョン
注文番号	1494890000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95 S	バージョン
注文番号	1494900000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95 S	バージョン
注文番号	1494910000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	1496080000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	1496090000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量 <del></del>	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	1496100000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-95 90	バージョン
注文番号	1494670000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	1496110000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 45	バージョン
注文番号	1496340000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	KWN-M10/-95 45	バージョン
注文番号	1496350000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 45	パージョン
注文番号	1496370000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 45	バージョン
注文番号	1496380000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-95	バージョン
注文番号	1494770000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118304220	
数量	50 ST	
種別	KP-M8/-95	パージョン
注文番号	1498180000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-95	パージョン
注文番号	1498190000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-95	パージョン
注文番号	1498210000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-95	バージョン
注文番号	1498520000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-95	パージョン
注文番号	1498220000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-95	パージョン
注文番号	1498230000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	1497690000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-95 90	パージョン
注文番号	1497710000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-95 90	パージョン
注文番号	1497720000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	KWPN-M16/-95 90	パージョン
注文番号	1497730000	ハーフョン ケーブルラグ、終端,95 mm²
汪文田写 GTIN (EAN)	4050118307054	/ //レノノ、 〒2100/100 1111111111111111111111111111111
数量	25 ST	
種別	VPN/-95	パージョン
注文番号	1498680000	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-95	バージョン
注文番号	1493260000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303162	
数量	25 ST	
種別	KQN-M10/-95	バージョン
注文番号	1493270000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303018	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-95	パージョン
注文番号	1493280000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302899	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-95	パージョン
注文番号	1493290000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303025	
数量	25 ST	
 種別	KQN-M20/-95	バージョン
注文番号	1493310000	ケーブルラグ、終端,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303407	
数量	25 ST	
<u> </u>	KSN/-95	バージョン
注文番号	1492840000	ハーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302790	/ //v/// mc/mp-oo titti
数量	25 ST	
<u> </u>	VPLN/-95	バージョン
注文番号	1492950000	ハーション ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm²,なし
在文田 5 GTIN (EAN)	4050118302622	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
数量	50 ST	
		n° 25-27
種別	VSTN/95	パージョン
注文番号	<u>1493090000</u>	ケーブルラグ、終端,95 mm²,95 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118302929	
数量	50 ST	

#### 120 mm<sup>2</sup>



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグDIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

作成日 05.11.2025 06:36:38 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 一般注文データ

種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	1495790000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	1495650000	ケーブルラグ、終端 120 mm²,120 mm² - 120 mm²
ユヘ田っ	1433030000	ケーフルフク、 終端, 120 mm 120 mm-
GTIN (EAN)	4050118305289	グーフルフク、 <sub>終</sub> 9両, 120 mm-, 120 mm 120 mm <del>-</del>