

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 120mm², WMクリンプ
注文番号	<u>2469610000</u>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

>+	١.,	Ŧ.	
可法	ح	里	軍

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.6535 inch
正味重量	134 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面銅	120	
クリンプ幅(mm)	5			

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ	
ケーブルラグ断面積	公称	120 mm ²

接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラ	導体直径、最大. AWG	4/0
	グ		•
導体横断面、最小. AWG	4/0	クリンプ範囲、最大	120 mm²

分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- ・充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン	'
注文番号	<u>2453810000</u>	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ,	
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ	
数量	1 ST		
種別	HPG 60	バージョン	
種別 注文番号	HPG 60 2453820000	バージョン 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト	

120 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

-般注文データ

種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	1495790000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	1495650000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-120	バージョン
注文番号	<u>1495670000</u>	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1495670000</u> 4050118305258	ケーブルラグ、終端, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
		ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305258	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm² / バージョン
GTIN (EAN) 数量	4050118305258 25 ST	
GTIN (EAN) 数量 種別	4050118305258 25 ST KRN-M14/-120	パージョン
GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	4050118305258 25 ST KRN-M14/-120 1495800000	パージョン

作成日 06.11.2025 01:48:51 MEZ

Weidmüller **₹**

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M16/-120	バージョン
注文番号	1495680000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-120	バージョン
注文番号	1495690000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-120 S	バージョン
注文番号	1494410000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 ST	
種別	KRN-M8/-120 S	バージョン
注文番号	1494420000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 ST	
種別	KRN-M10/-120 S	パージョン
注文番号	1494920000	ケープルラグ、終端, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-120 S	バージョン
注文番号	1494930000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 ST	
種別	KWN-M8/-120 90	バージョン
注文番号	1494680000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1494450000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1494470000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 90	バージョン
注文番号	1494480000	ケープルラグ、終端, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-120 45	バージョン
注文番号	1496390000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 45	バージョン
注文番号	1496400000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 45	バージョン
注文番号	1496410000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 ST	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

括则	KIMIN M10 / 100 45	16 25-27
種別	KWN-M16/-120 45	バージョン
注文番号	1496420000	ケープルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-120	バージョン
注文番号	1494780000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118304282	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-120	バージョン
注文番号	1498480000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-120	バージョン
注文番号	1498240000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-120	バージョン
注文番号	1498250000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-120	バージョン
注文番号	1498490000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-120	バージョン
注文番号	1498270000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-120	バージョン
注文番号	1498280000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1497750000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1497760000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/120 90	バージョン
注文番号	1497770000	ケープルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/-120 90	バージョン
注文番号	1497780000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 ST	
種別	VPN/-120	バージョン
注文番号	1498690000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118307795	
数量	25 ST	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M8/-120	パージョン
注文番号	1493320000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303186	
数量	25 ST	
種別	KQN-M10/-120	パージョン
注文番号	1493330000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303070	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-120	バージョン
注文番号	1493340000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302998	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-120	バージョン
注文番号	1493350000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303100	
数量	25 ST	
種別	KQN-M20/-120	バージョン
注文番号	1493360000	ケーブルラグ、終端,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303063	
数量	25 ST	
種別	VPLN/-120	バージョン
注文番号	1492960000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118302936	
数量	50 ST	
種別	VSTN/120	バージョン
注文番号	1493110000	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm²,なし
GTIN (EAN)	4050118302813	
数量	50 ST	