

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 圧着ツールインサート, 120mm ² , WMクリンプ |
| 注文番号 | 2469610000 |
| 種別 | ES EPG/HPG 60 WM 120 |
| GTIN (EAN) | 4050118484007 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 22 mm | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 高さ | 42 mm | 高さ (インチ) | 1.6535 inch |
| 幅 | 42 mm | 幅 (インチ) | 1.6535 inch |
| 正味重量 | 134 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クリンプインサート

| | | | |
|------------|------|---------|-----|
| クリンプ幅 | 5 mm | クリンプ断面銅 | 120 |
| クリンプ幅 (mm) | 5 | | |

ツールデータクリンピング

| | |
|----------------|------------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | WMクリンプ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 120 mm ² |

接点の説明

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 接点タイプ | ユーロシリーズケーブルラグ | 導体直径、最大. AWG | 4/0 |
| 導体横断面、最小. AWG | 4/0 | クリンプ範囲、最大 | 120 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | EPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453810000 | プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453820000 | 6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| 数量 | 1 ST | |

120 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KRN-M8/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1495790000 | ケーブルラグ、終端、120 mm ² 、120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305401 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1495650000 | ケーブルラグ、終端、120 mm ² 、120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305289 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1495670000 | ケーブルラグ、終端、120 mm ² 、120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305258 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M14/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1495800000 | ケーブルラグ、終端、120 mm ² 、120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305616 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KRN-M16/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1495680000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305272 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M20/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1495690000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305524 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-120 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494410000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304060 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-120 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494420000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304077 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-120 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494920000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304626 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-120 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494930000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304602 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494680000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304343 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494450000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304084 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494470000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304091 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M16/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494480000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304312 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-120 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496390000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305999 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-120 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496400000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306224 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-120 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496410000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306057 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KWN-M16/-120 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496420000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306118 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VSTN/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1494780000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304282 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KP-M8/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498480000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307900 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M10/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498240000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307368 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M12/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498250000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307627 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M14/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498490000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307771 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M16/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498270000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307580 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KP-M20/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498280000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307702 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497750000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307061 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M12/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497760000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307184 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M16/120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497770000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307030 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M20/-120 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497780000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307191 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VPN/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1498690000 | ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118307795 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KQN-M8/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1493320000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303186 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KQN-M10/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1493330000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303070 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KQN-M12/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1493340000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302998 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KQN-M16/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1493350000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303100 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KQN-M20/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1493360000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303063 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VPLN/-120 | バージョン |
| 注文番号 | 1492960000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302936 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VSTN/120 | バージョン |
| 注文番号 | 1493110000 | ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302813 | |
| 数量 | 50 ST | |