

MCB 489 1P C 5A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	ミニチュアサーキットブレーカー, 特性曲線: C, 極数: 1, 5 A, 白色
注文番号	2477860000
種別	MCB 489 1P C 5A ACDC
GTIN (EAN)	4050118492132
数量	72 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 1P C 5A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	60.2 mm	奥行き (インチ)	2.3701 inch
高さ	116 mm	高さ (インチ)	4.5669 inch
幅	17.6 mm	幅 (インチ)	0.6929 inch
正味重量	13.88 g		

温度

保管温度		周囲温度	-35 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40°C/95%、結露なし

一般データ

特性曲線	C	極数	1
サーキットブレーカーバージョン	熱磁気性	機械的周波数における標準寿命	20000
電源周波数における標準寿命	6000	取り付け方式	DIN レール
固定形式	レール取り付け	振動	IEC 60068-2-6に準拠
衝撃	IEC 60068-2-27に準拠	色	白色

電気データ

電圧種別	AC/DC	定格 AC 電圧	277 V
定格 DC 電圧	60 V	公称電流	5 A
遮断容量	10000.00 A		

分類

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		