

**MCB 1077 2P B 10A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ****一般注文データ**

バージョン	ミニチュアサーキットブレーカー, 特性曲線: B, 極数: 2, 10 A, 白色
注文番号	<a href="#">2479630000</a>
種別	MCB 1077 2P B 10A ACDC
GTIN (EAN)	4050118490367
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-09-01T00:00:00+02:00
代替製品	

**MCB 1077 2P B 10A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

深さ	60.2 mm
高さ	82 mm
幅	35.3 mm
正味重量	216 g

奥行き (インチ)	2.3701 inch
高さ (インチ)	3.2283 inch
幅 (インチ)	1.3898 inch

**温度**

保管温度	周囲温度
動作温度	湿度

-35 °C...70 °C
相対湿度40°C/95%、結露なし

**一般データ**

特性曲線	B
サーキットブレーカーバージョン	熱磁気性
電源周波数における標準寿命	6000
固定形式	レール取り付け
衝撃	IEC 60068-2-27に準拠

極数	2
機械的周波数における標準寿命	20000
取り付け方式	DIN レール
振動	IEC 60068-2-6に準拠
色	白色

**電気データ**

電圧種別	AC/DC
定格 DC 電圧	125 V
遮断容量	10000.00 A

定格 AC 電圧	480277 V
公称電流	10 A

**分類**

ETIM 8.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042
ECLASS 15.0	27-14-19-01

ETIM 9.0	EC000042
ECLASS 14.0	27-14-19-01